

TEKLAK'S SATIN

Laque Glycérophthalique

DEFINITION

Laque glycérophthalique satinée aux résines alkydes en phase solvant.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Finition pour supports tels que le bois, les métaux et autres matériaux de construction avec relief peu ou modérément agressif.

PROPRIÉTÉS

- . Excellente tenue de l'aspect et de la couleur
 - . Facilité d'application
 - . Bonne résistance aux agressions atmosphériques
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Tendu Satin
Brillance	30 angle 60°
Densité	1,12 ± 0,15 pour le blanc (NF EN ISO 2811-1)
Viscosité	30 ± 5 P
Extrait Sec	50 ± 2%, en volume pour le blanc
Point Eclair	> 30°C
Temps de Séchage	Sec au toucher : 6 - 8 heures Recouvrable : 24 heures
NF T 36-005	Famille 1 – Classe 4a
Outils	Brosse ou rouleau
Dilution	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Nettoyage	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Rendement Théorique	8 – 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

PREPARATION

Supports conformes et traités suivant la norme NF DTU 59.1. Sur le bois, appliquer directement ou sur la SOUS-COUCHE BOIS, après ponçage et s'assurer que les supports sont bien secs et propres. Sur métal (fer, acier, métaux non ferreux ou galvanisés) utiliser le PRIMAIRE METAUX.

En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

APPLICATION

Application normalement en 2 couches.

Prêt à l'emploi ou diluer les 2 couches jusqu'à 5% maximum.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
